

**Mitutoyo****Digitale inbouwschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik (meetweg): 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.** Geharde en geslepen meetspindel, vastzetting met klemschroef, gevoeligheidsratel.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare schroefmaataanslag.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

Meettrommel-Ø	18 mm
Lengte opnameschacht	16 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik (meetweg)	0 - 25 mm
IP-klasse	IP 65

Totale lengte	170 mm
Opnameschacht-Ø	12 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	B3
Producttype	Inbouwschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022280 25
DAkS-kalibratieInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm	022290 50

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S16E	498966 S16E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2