

**Centreerwinkelhaak, Lengte liniaal: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	455000 180
GTIN	4045197685988
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen precisie-uitvoering met mm-indeling op de liniaal. Functievlakken zorgvuldig geslepen, platte kanten zorgvuldig bewerkt.

Toepassing:

Voor het afschrijven van het middelpunt van ronde schijven en assen. Aanleg geschiedt kruisgewijs 2 – 3 maal.

Technische beschrijving

Voor maximale as-Ø	270 mm
Maatindeling op liniaal	300 mm
Raildoorsnede	20×4,0 mm
Maximale afwijking	0,3 hoekmin,
Sleutellengte	180 mm
Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Kalibratie	F5

Producttype

Centreerwinkelhaak

DienstverleningKalibratieCentreerhaak, verstek(winkel)haak Maximale
beenlengte 300

025850 300