

Mitutoyo**Digitale meetbekschroefmaat voor binnenmeting met gegevensuitgang,
Meetbereik: 5-30mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via digitaal display. geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Meetbekken met HM uitgerust, geslepen en ultrafijn gelept. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Met vastzetschroef.

Callout:

Preset voor willekeurige beginwaarde.

Nulstellen in elke positie zonder de absolute maat te wissen.

Met de waardeopslagtoets kan het meetresultaat worden opgeslagen (bijv. bij ongunstige meetposities).

Nauwkeurigheid:

Tot 30 mm: 5 µm / vanaf 30 mm: 6 µm.

Levering:

1 Batterij nr. 081560 gr. 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, instelringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetbereik	5 - 30 mm
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting Maximaal meetbereik 50 mm	022360 50
--	-----------

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497445 D2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Zender Type S16E	498966 S16E
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497445 D1