

**Mitutoyo****Digitale meetbekschroefmaat voor binnenmeting met gegevensuitgang,  
Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via digitaal display.** geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Meetbekken met HM uitgerust, geslepen en ultrafijn gelept. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Met vastzetschroef.

**Callout:**

Preset voor willekeurige beginwaarde.

Nulstellen in elke positie zonder de absolute maat te wissen.

Met de waardeopslagtoets kan het meetresultaat worden opgeslagen (bijv. bij ongunstige meetposities).

**Nauwkeurigheid:**

Tot 30 mm: 5  $\mu$ m / vanaf 30 mm: 6  $\mu$ m.

**Levering:**

1 Batterij nr. 081560 gr. 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445, instelringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	25 - 50 mm
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

## Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting Maximaal meetbereik 50 mm	022360 50
--	-----------

## Accessoires

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497445 D1
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Zender Type S16E	498966 S16E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497445 D2