

**Mitutoyo****Digitale inbouwschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik (meetweg): 0-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten – zonder nonius.** Geharde en geslepen meetspindel, vastzetting met klemschroef, gevoeligheidsratel.

**Toepassing:**

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare schroefmaataanslag.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497100.

**Technische beschrijving**

Lengte opnameschacht	14 mm
Spindel-Ø	11 mm
Totale lengte	172 mm
Meetbereik (meetweg)	0 - 50 mm
Opnameschacht-Ø	18 mm
Meettrommel-Ø	49 mm
Aflezing	0,001 mm

Maximale afwijking	0,003 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	B3
Producttype	Inbouwschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022280 100
DAkkS-kalibratieInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm	022290 50

## Accessoires

Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Zender Type S1	498966 S1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2