

**Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 100-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.  
Uitvoering met roterende spindel.

**Toepassing:**

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meetschotel-Ø	30 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	6 µm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetbereik	100 - 125 mm
Spindel-Ø	8 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------