

 Mahr**Meetklok-bekkaliber met handgreep Marameter S, Meetbereik: 30-60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424910 30-60
GTIN	2050001050984
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke, buigvaste beugel met handgreep. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. **Meetvlakken HM-uitgerust en aan de voorkant afgeschuind om gemakkelijker te kunnen invoeren.** Voor het meten van smalle centreerranden die buiten de beugelbreedte uitsteken. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk.

Hoge meetnauwkeurigheid. Instrumentgewicht wordt bij het meten gedragen door een vaste taster en beïnvloedt resultaat niet.

Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspansacht. De fijnmeetklok nr. 434674 geniet de voorkeur.

Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen. Zijdelings uitstekende beugel beschermt tegen stoten bij meten en opbergen.

Callout:

Instelbare tegentaster.

Instelbare centreeraanslag.

Aambeeld met doorverbinding naar meetklok.

Toepassing:

Voor het meten van alle soorten cilindrische onderdelen. Als snelmeetgereedschap direct bij de gereedschapsmachine en de kwaliteitscontrole van de productie.

Levering:

Zonder meetklok, **inclusief** houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, paralleleindmaten, meetschijven, fijnmeetklokken nr. 434674.

Opmerking:

Meetbereik tot 500 mm op aanvraag.

Technische beschrijving

Parallelliteit van de meetvlakken	3 µm
Meetkracht	13,5 N
Meetvlak-Ø	18 mm
Meetbereik	30 - 60 mm
Vlakheid van de meetvlakken	0,5 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetklok-bekkaliber

Dienstverlening

KalibratieInstelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL
---	-----------