

Hartig

Binnenschroefmaat met dubbele meetbek, Meetbereik: 5-55mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Uitvoering tot 600 mm meetbereik op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	21 mm
Meetbereik	5 - 55 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	2,5 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B4
Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting Maximaal meetbereik 75 mm	022360 75
--	-----------

Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm	484030 32
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 4 mm	484030 4
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 3 mm	484030 3
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9