

Mitutoyo**Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-6,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel geharde spindel en spiegelvrij verchromde meettrommel. **Roterende spindel**, zonder HM-meetvlak, zonder ratel, **extra korte uitvoering, bol meetvlak**.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare meettafelaanslag.

Opmerking:

Speciale afmetingen op aanvraag.

Technische beschrijving

Radius oplegvlak	3 mm
Meettrommel-Ø	9 mm
Meetbereik (meetweg)	0 - 6,5 mm
Spindel-Ø	3,5 mm
Lengte opnameschacht	6 mm
Opnameschacht-Ø	6 mm
Totale lengte	37 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B3
Producttype	Inbouwschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022280 25
DAkkS-kalibratieInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm	022290 50