

Weidmüller 

Spanningzoeker VT CTB



Bestelgegevens

Bestelnummer	665133
GTIN	4032248405855
Artikelklasse	73H

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige behuizing met metalen klem en naald.

- **Nominale spanning 3 – 48 V AC/DC.**
- **Weergave van de afzonderlijke niveaus 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Schuiffunctie met meetpunt voor metingen door de kabelisolatie.**
- **Weergave van polariteit.**

Schuifmechanisme om de naald aan de kabel vast te klemmen.

Voordeel:

De kabel hoeft voor het testen niet te worden gestript.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Voor auto, vrachtwagen en elektrische fietsen.

Norm:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Technische beschrijving

Weergave	Led
Werktemperatuur	-10 - 50 °C
Doorgangsmeting	nee

Frequentiebereik	0 – 65 Hz
Nominale spanning	AC/DC 5 – 48 V
IP-klasse	IP 40
Norm	DIN EN 61010-1
Norm	DIN EN 61326
Gewicht	50 g
Kabellengte	100 cm
Responsietijd	<0,3 s
Teststroom	<0 mA
Inschakelduur	10 s
Herstelpauzetijd	240 s
Vochtigheid	rF max. 85 %
Vervuilingsgraad	2
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	VT CTB
totale lengte	137 mm
Testbereik	3 - 48 V
Producttype	Spanningstester