

**Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 5-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

Levering:

Inclusief instelring voor justeren.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	5 - 30 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	10 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Kalibratie	L7

Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting
-------------	--------------------------------------

Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting Maximaal meetbereik 50 mm	022360 50
Kalibratie Instelring Maximale Ø 50 mm	028400 50
DAkkS-kalibratie Instelring maximale Ø 200 mm	028470 200

Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20