



Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 125-150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.
Uitvoering met roterende spindel.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	0,5 mm
Meetschotel-Ø	30 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	125 - 150 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	6 µm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200