

**Mahr****Meetklok-bekkaliber met handgreep Marameter S, Meetbereik: 60-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424910 60-100
GTIN	2050001050991
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke, buigvaste beugel met handgreep. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. **Meetvlakken HM-uitgerust en aan de voorkant afgeschuind om gemakkelijker te kunnen invoeren.** Voor het meten van smalle centreerranden die buiten de beugelbreedte uitsteken. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk.

**Hoge meetnauwkeurigheid.** Instrumentgewicht wordt bij het meten gedragen door een vaste taster en beïnvloedt resultaat niet.

**Constance meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspansacht. De fijnmeetklok nr. 434674 geniet de voorkeur.

**Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.** Zijdelings uitstekende beugel beschermt tegen stoten bij meten en opbergen.

**Callout:**

Instelbare tegentaster.

Instelbare centreeraanslag.

Aambeeld met doorverbinding naar meetklok.

**Toepassing:**

Voor het meten van alle soorten cilindrische onderdelen. Als snelmeetgereedschap direct bij de gereedschapsmachine en de kwaliteitscontrole van de productie.

**Levering:**

**Zonder** meetklok, **inclusief** houten box.

**Accessoires:**

Instelkalibers, paralleleindmaten, meetschijven, fijnmeetklokken nr. 434674.

**Opmerking:**

Meetbereik tot 500 mm op aanvraag.

## Technische beschrijving

Vlakheid van de meetvlakken	0,5 µm
Meetvlak-Ø	22 mm
Meetkracht	13,5 N
Parallelliteit van de meetvlakken	3 µm
Meetbereik	60 - 100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetklok-bekkaliber

## Dienstverlening

KalibratieInstelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL
---	-----------