

**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met bolvormig aambeeld voor het meten van de wanddikte van buizen en andere gebogen materialen. Meetspindel met HM-meetvlak, aambeeld-Ø 8 mm gehard. Met isolerende handgreep, vastzethendel en voorgespannen gevoeligheidsratel.

**Technische beschrijving**

Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

**Dienstverlening**

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25