

Mitutoyo**Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 50-300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427500 50-300
GTIN	4946368438337
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Een basisschroefmaat 50 – 63 mm en diverse verlengstukken. **Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd.** De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

Callout:

Draadbeschermkap

Verlengstuk 13 mm

Verlengstuk 25 mm

Basisschroefmaat 50 – 63 mm

Nauwkeurigheid:

(3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

Levering:

Basisschroefmaat en verlengstukken.

Technische beschrijving

Aantal verlengstukken	5
Pijp-Ø	12,5 mm
Meetbereik	50 - 300 mm
Meettrommel-Ø	15 mm

Aflezing	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S4
Producttype	2 punts-binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-300 mm	020480 50-300
DAkS-kalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-300 mm	020490 50-300