

Mitutoyo**Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde spindel en spiegelvrij verchromde meettrommel. **Roterende spindel**, met HM-meetvlak en ratel.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare meettafelaanslag.

Opmerking:

Speciale afmetingen op aanvraag.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Lengte opnameschacht	15 mm
Opnameschacht-Ø	10 mm
Totale lengte	109 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik (meetweg)	0 - 25 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Kalibratie	B3
Producttype	Inbouwschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022280 25
DAkkS-kalibratieInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm	022290 50