



## Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 50-75mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 426800 50-75  |
| GTIN          | 4045197204141 |
| Artikelklasse | 42B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

#### Levering:

Inclusief instelring voor justeren.

### Technische beschrijving

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Meetbereik          | 50 - 75 mm   |
| Meettrommel-Ø       | 18 mm        |
| Aflezing            | 0,01 mm      |
| Maximale afwijking  | 14 µm        |
| Norm                | Fabrieksnorm |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm      |
| Meettechniek        | analoog      |
| Verpakking          | stevige box  |
| Kalibratie          | B4           |
| Kalibratie          | L7           |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Producttype | Meetbekschroefmaat voor binnenmeting |
|-------------|--------------------------------------|

## Dienstverlening

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibratielinstelring Maximale Ø 100 mm                                     | 028400 100 |
| DAkS-kalibratielinstelring maximale Ø 200 mm                                | 028470 200 |
| KalibratieMeetbekschroefmaat voor binnenmeting<br>Maximaal meetbereik 75 mm | 022360 75  |

## Accessoires

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm | 484030 70 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm | 484030 60 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm | 484030 75 |