

Mahr**Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster, intrekbaar. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen.

Nauwkeurigheid:

Meetklok DIN 863 – schroefmaat 2 µm.

Levering:

Inclusief fijnmeetklok Millimess nr. 434674 maat 50/1.

Technische beschrijving

Aflezingsmeetklok	0,001 mm
Meetbereik meetklok	±0,05 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Aflezings Schroefmaat	0,01 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Meettrommel-Ø	18 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B14
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Meetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 25 mm	022410 25
Kalibratie Meetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 25 mm	022400 25

Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------