

**Mitutoyo****Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 50-500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427500 50-500
GTIN	4946368438344
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Een basisschroefmaat 50 – 63 mm en diverse verlengstukken. **Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd.** De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

**Callout:**

Draadbeschermkap

Verlengstuk 13 mm

Verlengstuk 25 mm

Basisschroefmaat 50 – 63 mm

**Nauwkeurigheid:**

(3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

**Levering:**

Basisschroefmaat en verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Aantal verlengstukken	6
Meetbereik	50 - 500 mm
Meettrommel-Ø	15 mm
Pijp-Ø	12,5 mm

Aflezing	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S4
Producttype	2 punts-binnenschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-500 mm	020480 50-500
DAkS-kalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-500 mm	020490 50-500