




## Meetklok-bekkaliber zonder meetinserts, Meetbereik: 0-30mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Meet- en tegentasters met exacte conische boringen voor het opnemen van verwisselbare meetinserts. Universeel inzetbaar, zodat alle meetproblemen kunnen worden opgelost. Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. **Constante meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De meetklokken nr. 434674 maat 25/0,5 en maat 50/1 of nr. 434670 genieten de voorkeur. **Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.**

#### Levering:

**Zonder** meetklok, **inclusief** houten box.

#### Accessoires:

Instelkalibers, meetklokken nr. 434670 en 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetklokken, voor het rechtlijnig overbrengen van de meetbeweging, meetinserts.

Kalibratie: M5

Meettasterweg: 2 mm

Meetkracht: 7,5 N

### Technische beschrijving

Meetkracht	7,5 N
Meetbereik	0 - 30 mm
Meettasterweg	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetsklok-bekkaliber

## Dienstverlening

Kalibratie Instelbaar bekkaliber	018530
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Instelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL