

**Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

Levering:

Inclusief instelring voor justeren.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	16 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Kalibratie	L7

Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting
-------------	---

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieInstelring maximale Ø 200 mm	028470 200
KalibratieInstelring Maximale Ø 100 mm	028400 100
KalibratieMeetbekschroefmaat voor binnenmeting Maximaal meetbereik 100 mm	022360 100

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100