

**Meetsklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Met fijn gelepte **hardmetalen meetvlakken**.

Spindel en aambeeld van roestvrij staal.

Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.

Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.

Met instelschroef, instelbaar op nul.

Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.

Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Callout:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.

Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetsklok 1 µm – schroefmaat 3 µm.

Levering:

Inclusief stelsleutel.

Technische beschrijving

Meetbereik meetklok	±0,045 mm
Aflezingschroefmaat	0,01 mm
Aflezingsmeetklok	0,001 mm
Meetbereik	0 - 25 mm

Diepte van de meetbeugel	18 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B9
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieMeetklokschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022100 25
---	-----------