

Mitutoyo**Diepteschroefmaat, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	425200 0-100
GTIN	4946368016382
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de met 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchromd. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde gevoeligheidsratel.

Levering:

Inclusief meetpennen.

Technische beschrijving

Bruglengte	100 mm
Meetbereik	0 - 100 mm
Aantal meetpennen	4
Meettrommel-Ø	18 mm
Meetpen-Ø	4 mm

Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S15
Producttype	Diepteschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------