


 Mahr

Meetklok-bekkaliber zonder meetinserts, Meetbereik: 30-80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	424904 30-80
GTIN	2050001053305
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Meet- en tegentasters met exacte conische boringen voor het opnemen van verwisselbare meetinserts. Universeel inzetbaar, zodat alle meetproblemen kunnen worden opgelost. Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. **Constante meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De meetklokken nr. 434674 maat 25/0,5 en maat 50/1 of nr. 434670 genieten de voorkeur. **Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.**

Levering:

Zonder meetklok, **inclusief** houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, meetklokken nr. 434670 en 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetklokken, voor het rechtlijnig overbrengen van de meetbeweging, meetinserts.

Kalibratie: M5

Meettasterweg: 2,5 mm

Meetkracht: 7,5 N

Technische beschrijving

Meettasterweg	2,5 mm
Meetbereik	30 - 80 mm
Meetkracht	7,5 N
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetsklok-bekkaliber

Dienstverlening

Kalibratie Instelbaar bekkaliber	018530
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Instelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL