

**Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.
Uitvoering met roterende spindel.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetschotel-Ø	20 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	5 µm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Spindel-Ø	8 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25