

Mitutoyo**Diepteschroefmaat, Meetbereik: 0-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de met 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchromd. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde gevoeligheidsratel.

Levering:

Inclusief meetpennen.

Technische beschrijving

Meetpen-Ø	4 mm
Bruglengte	100 mm
Aantal meetpennen	6
Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	0 - 150 mm

Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S15
Producttype	Diepteschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschroefmaatset Meetbereik 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------