

Mitutoyo**Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 50-1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427500 50-1500
GTIN	4946368438368
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Een basisschroefmaat 50 – 63 mm en diverse verlengstukken. **Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd.** De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

Callout:

Draadbeschermkap

Verlengstuk 13 mm

Verlengstuk 25 mm

Basisschroefmaat 50 – 63 mm

Nauwkeurigheid:

(3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

Levering:

Basisschroefmaat en verlengstukken.

Technische beschrijving

Pijp-Ø	12,5 mm
Meettrommel-Ø	15 mm
Aantal verlengstukken	10
Meetbereik	50 - 1500 mm

Aflezing	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S4
Producttype	2 punts-binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-1500 mm	020480 50-1500
--	----------------