

**Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel geharde spindel en spiegelvrij verchromde meettrommel. **Roterende spindel**, zonder HM-meetvlak, zonder ratel, **korte uitvoering**.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare meettafelaanslag.

Technische beschrijving

Totale lengte	58,5 mm
Meetbereik (meetweg)	0 - 13 mm
Spindel-Ø	5 mm
Lengte opnameschacht	9,5 mm
Meettrommel-Ø	13 mm
Opnameschacht-Ø	9,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	0,002 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Kalibratie	B3
Producttype	Inbouwschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieInbouwschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022280 25
DAkkS-kalibratieInbouwschroefmaat maximaal meetbereik 50 mm	022290 50