

**Mitutoyo****Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	25 - 50 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	6 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4
Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

## Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting  
Maximaal meetbereik 50 mm

022360 50

## Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm

484030 32

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm

484030 46

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm

484030 30

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm

484030 38

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm

484030 44

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm

484030 42

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm

484030 26

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm

484030 35

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm

484030 40

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm

484030 36

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm

484030 45

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm

484030 34

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm

484030 28

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm

484030 25

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm

484030 50