

Mahr**Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 100-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel van roestvrij staal, gehard en geslepen. Meetvlakken HM-uitgerust. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Met isolerende handgreep. Constante meetkracht. Beweegbare tegentaster, intrekbaar. Bijzonder geschikt voor nauwkeurige seriedelen.

Nauwkeurigheid:

Meetklok DIN 863 – schroefmaat 2 μm .

Levering:

Inclusief fijnmeetklok Millimess nr. 434674 maat 50/1.

Technische beschrijving

Meetbereik meetklok	$\pm 0,05$ mm
Meettrommel- \emptyset	18 mm
Aflezing schroefmaat	0,01 mm
Aflezing meetklok	0,001 mm
Spindel- \emptyset	7,5 mm
Meetbereik	100 - 150 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B14
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Meetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 200 mm	022410 200
Kalibratie Meetklok-beugelschroefmaat maximaal meetbereik 200 mm	022400 200

Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------