

Garant
Parallelspanbek, Bekbreedte: 120mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	360115 120
GTIN	4045197555427
Artikelklasse	310

Omschrijving
Opmerking:

Draaimoment en spankracht zijn standaardwaarden en alleen een aanknopingspunt (afhankelijk van materiaal).

Technische beschrijving

Bekbreedte	120 mm
Spankracht	10 kN
Spankracht	20 kN
Spankracht	30 kN
Spankracht	40 kN
Draaimoment	10 Nm
Draaimoment	20 Nm
Draaimoment	30 Nm
Draaimoment	40 Nm
max. slag	4 mm
Spanschroef SW	8 mm

Schroef SW ₁	4 mm
Producttype	Bankschroefbekken