



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	376500 6
GTIN	4020772007799
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P2	5500 N
Boring-Ø d	13 mm
Gatafstand e	50,5 mm

Houdkracht P1	3400 N
Spanschroef	M12×110 mm
Totale hoogte	333 mm
totale lengte	231 mm
Gatafstand f	67,5-72,5 mm
Type	6800J
Spanhoogte H	81 mm
Producttype	Verticale spanner