

Garant**Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette, ongecoat, Type: 1-10C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Profielgeslepen: Spiraalboor met hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt.

Vanaf Ø 2,4 mm stoomontlaten.

Met aanslijping vorm C vanaf grootte 4 mm. **Grote assortimentskoffer** van 1 mm – 10 mm met 150 spiraalboren: resp. 10 stuks Ø 1 – 6, resp. 5 stuks Ø 6,5 – 10. Ideaal voor montage en werkplaats.

Opmerking:

Maat 16 – 20: boor met schacht-Ø 16 mm.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Aantal snijkanten Z: 2

Boorbereik: 1 - 10 mm

Aantal boren: 150

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

Aantal boren	150
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Boorbereik	1 - 10 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N

Uni	geschikt
Olie	geschikt

Accessoires

Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4	114150 4
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,5	114150 6,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,5	114150 4,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6	114150 6
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,5	114150 3,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9	114150 9
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5,5	114150 5,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 1,5	114150 1,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10	114150 10
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,5	114150 9,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8	114150 8
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7	114150 7
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3	114150 3
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,5	114150 7,5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2	114150 2
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 1	114150 1
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 1-10C	115470 1-10C