

**Spanschroevenset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 10/M10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle onderdelen veredeld. Sterkte 8.8 of 10. Opgeborgen in een stevige houten box met klapdeksel.

**Levering:**

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./63 mm; 4 st./100 mm; 2 st./40 mm

Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./50 mm; 4 st./80 mm; 4 st./200 mm

hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 4 st.

Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.

Onderlegschijven nr. 375340 DIN 6340: 4 st.

Kogelschijven en -spanners nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st.

**Technische beschrijving**

Houten box hoogte	32 mm
Nominale T-groefmaat	10 mm
Houten box breedte	188 mm
Schroefdraad	M10
Houten box lengte	254 mm

Type	6520
Producttype	Spanschroef