



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	376500 0
GTIN	4020772007737
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P2	700 N
Boring-Ø d	4,5 mm
Spanschroef	M4x25 mm

totale lengte	49 mm
Gatafstand e	8,5-13,5 mm
Totale hoogte	81 mm
Gatafstand f	23 mm
Houdkracht P1	500 N
Type	6800J
Spanhoogte H	18 mm
Producttype	Verticale spanner