

**Spanschroevenset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 12/M12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle onderdelen veredeld. Sterkte 8.8 of 10. Opgeborgen in een stevige houten box met klapdeksel.

Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./80 mm; 4 st./125 mm; 2 st./50 mm

Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./63 mm; 4 st./100 mm; 4 st./200 mm

hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 4 st.

Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.

Onderlegschijven nr. 375340 DIN 6340: 4 st.

Kogelschijven en -spanners nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st.

Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	12 mm
Houten box hoogte	36 mm
Houten box lengte	278 mm
Schroefdraad	M12
Houten box breedte	234 mm

Type	6520
Producttype	Spanschroef