

**Borgmoer, Schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375390 M10
GTIN	4020772082215
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:
Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.
Norm:
DIN 6331
Materiaal:
Temperstaal, sterkte 10.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte SW	16 mm
Totale lengte	15 mm
Kraag-Ø	22 mm
Hoekmaat e	17,8 mm
Flenshoogte	4 mm
Schroefdraad	M10

Type	6331
Producttype	Moer