


**Parallelaanslagen, paar, Nominale T-groefmaat: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375500 12
GTIN	4020772074289
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met min-tolerantie h7 op machinegroeven met tolerantie H8 afgestemd. Hoogtemaat volgens tolerantie IT5.

Toepassing:

- **Als aanslagen in machinegroeven.**
- **Als parallel-onderlegstukken in spaninrichtingen. Voor andere parallel-onderlegstukken zie nr. 366400 – 366750.**

Materiaal:

Gehard staal.

Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	12 mm
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5	0,011 mm
Lengte	100 mm
Breedtetolerantie h7	-0,018 mm
Hoogte	40 mm
Type	6350
Producttype	Parallele onderlegplaten

