

**Spiraalborenset HSS nr. 114360 met cassette, TiN, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115245 1-10
GTIN	4045197024688
Artikelklasse	12B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.  
Normale kerndikte zonder kernstijging.  
Precies geslepen punt.

**Profielgeslepen:**

Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.  
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.

**Technische beschrijving**

Boren steeds oplopend	0,5 mm
Boorbereik	1 - 10 mm
Aantal boren	19
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiN

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	56 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	37 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	31 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	15 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	6 m/min	S
GG(G)	geschikt	31 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

## Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 1-10	115475 1-10