

**Borgmoer, Schroefdraad: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375390 M12
GTIN	4020772082109
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:
Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.
Norm:
DIN 6331
Materiaal:
Temperstaal, sterkte 10.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M12
Flenshoogte	4 mm
Sleutelwijdte SW	18 mm
Totale lengte	18 mm
Hoekmaat e	20,03 mm
Kraag-Ø	25 mm

Type	6331
Producttype	Moer