



## Assortiment spangereedschap, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 10/ M10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bestaande uit diverse panelementen die voor het snel opspannen van gereedschap, apparaten of werkstukken op T-sleuftafels nodig zijn. Alle onderdelen zijn van temperstaal en kunnen afzonderlijk worden nabesteld.

#### Levering:

Steekringsleutel, schroefsmoermiddel, houten box

#### Levering:

T-groefbouten nr. 375300 DIN 787: 4 st./ 63 mm;  
4 st./ 100 mm;  
2 st./ 40 mm  
Tapeinden nr. 375380 DIN 6379: 4 st./ 80 mm  
Spanijzer nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 st./ 11x80  
hoge moeren nr. 375385 DIN 6330 B: 6 st.  
Verlengmoeren nr. 375395: 4 st.  
Universele spanstukken nr. 372200: 4 st./ maat 1;  
4 st./ maat 2;  
2 st./ maat 3  
Conische zitting vorm G nr. 375360 DIN 6319 G: 6 st.  
Diepspanbekken nr. 375110: 4 st./ maat 12  
Verende spanijzerhouder nr. 370850: 4 st./ maat 12  
T-sleufruimer nr. 375512

## Technische beschrijving

Spanhoogte 4-voudige opspanning	2 - 140 mm
Houten box breedte	270 mm
Spanhoogte 2-voudige opspanning	2 - 230 mm
Houten box hoogte	47 mm
Houten box lengte	355 mm
Schroefdraad	M10
Nominale T-groefmaat	10 mm
Type	6530
Producttype	Spaanelement