

 ERWEMA
Werkzeuge und Maschinenbau / Werkzeugmaschinen

Multihaak, Lengte liniaal: 330mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	456900 330
GTIN	2050001746764
Artikelklasse	46R

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve, veelzijdig te gebruiken haak. Stabiele metalen uitvoering, 330mm tong van verenstaal met gelaserde mm-maatverdeling. Verstelmecanisme voor 9hoek-posities (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) of traploze verstelling met vleugelmoerklemming.

Toepassing:

Afschrijfliniaal, hoekmeter, zwihaak, winkelhaak met aanslag, verstekmaat, lengtemeting.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	MW 330
Hoekafwijking	± 0,05 mm
Lengte liniaal	330 mm
Hoekvaststelling	traploos met vleugelmoerklemming of door vaste hoekposities
instelbare hoekposities	30 graden
instelbare hoekposities	45 graden
instelbare hoekposities	60 graden
instelbare hoekposities	75 graden

instelbare hoekposities	90 graden
instelbare hoekposities	105 graden
instelbare hoekposities	120 graden
instelbare hoekposities	145 graden
Producttype	Zwaaihaak met hoekscharnier