



XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 6-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	8 mm
Aantal instelringen	1
Meetbereik	6 - 10 mm

Aantal schroefmaten	2
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accessoires

XT-binnenschroefmaat Meetbereik 8-10 mm	428500 8-10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Reservemeetkop XT Meetbereik 8-10 mm	428605 8-10
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Reservemeetkop XT Meetbereik 6-8 mm	428605 6-8
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 6-8 mm	428500 6-8
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428745 6-8
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428746 6-8
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428745 8-10
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428746 8-10