



## XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 10-12,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

#### Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

#### Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

### Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	58 mm
Meetbereik	10 - 12,5 mm
Maat a	1,9 mm

Meetdiepte met verlengstuk	134 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezings	0,002 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkks-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
Reservemeetkop XT Meetbereik 10-12,5 mm	428605 10-12,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428746 10-12,5