



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 12,5-16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	12,5 - 16 mm
Meetdiepte met verlengstuk	162 mm

Standaardmeetdiepte	62 mm
Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,002 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100	428510 3/100
Reservemeetkop XT Meetbereik 12,5-16 mm	428605 12,5-16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428746 12,5-16