


CNMG 120404, Soort: PV720

Bestelgegevens

Bestelnummer	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	PV720
Spaanbreker	PQ
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien