

**CNMG 120408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Soort	PV720
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien