

**CNMG 120404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Snedecondities	continu
Soort	PV720
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien