

**CNMG 120412, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Soort	PV720
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Spaanbreker	PG
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien