


DNMG 150612, Soort: PV720

Bestelgegevens

Bestelnummer	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PG
Soort	PV720
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien